




PRODUTOS ORIGINAIS

PARA ALTA QUALIDADE NOS RESULTADOS

Soluções na produção óptica.

satisloh[®]



FITA PROTETORA

PREMIUM MP XTRA 92-010-298

- Rolo com 45 metros
- Fácil remoção das lentes
- Alta aderência
- Não utiliza solvente



ALLOY

47º 92-004-816

- Alta pureza
- Baixo tempo de resfriamento



PORTA-BLOCO

PORTA BLOCO STANDARD 05-063-470

PORTA BLOCO NIKON AZUL Nº 0 05-059-557

PORTA BLOCO NIKON MARROM Nº 1 05-059-558

PORTA BLOCO NIKON CINZA Nº 2 05-059-559

PORTA BLOCO NIKON OURO Nº 3 05-059-560

PORTA BLOCO NIKON VERMELHO Nº 4 05-059-561

PORTA BLOCO NIKON PRETO Nº 5 05-059-562



ADITIVO REFRIGERANTE

REFRIGERANTE LH-305 (Tonel de 55 galões) 92-006-883

REFRIGERANTE LH-305 (Balde de 5 galões) 92-006-637

- Lubrificação superior no processamento de lentes minerais;
- Estende a vida das ferramentas de corte e acabamento;
- Proporciona uma excepcional qualidade na superfície das lentes;
- Previne a corrosão do equipamento.

ANTIESPUMANTE

ANTIESPUMANTE RG 92-011-646

- Recomendado para aditivos refrigerantes com óleo sintético;
- Este agente antiespumante reduz de forma rápida a espuma em qualquer tanque ou sistema de refrigeração.

FRESA DE CORTE



PCD 12 LÂMINAS 92-009-118

- Maior segurança do processo especialmente em Poly, bem como minimizado risco de marcas na lente;
- Compatível com VFT-macro / VFT-orbit / VFT-orbit 2 E



PCD 14 LÂMINAS VFT-ORBIT 2 92-011-008

- Fabricada em um único corpo, possibilitando trabalhar em alto desempenho. Garantindo uma maior segurança;
- Compatível com VFT-orbit 2.




FRESA VFT-MICRO 92-009-729

Para redução de diâmetro (\varnothing 55mm)


- Compatível com VFT-micro.

PCD & MCD


VFT-MACRO e VFT-ORBIT



PASTILHA PCD R 2mm 92-007-611



PASTILHA DIAMANTE MCD R 2mm 92-007-626



PASTILHA DIAMANTE MCD R 2mm 92-006-969



PASTILHA DIAMANTE MCD R 2mm - PROCESSO ESSILOR 92-008-341



- Baixo tempo de ajuste após troca de ferramenta devido a precisão de seu desenho e altura;
- Garante menor tempo de polimento e menor desgaste dos PADS;
- Melhor acabamento da superfície;
- Compatíveis com VFT-macro / VFT-orbit / VFT-orbit 2 / VFT-orbit 2E.

*Verificar seu modelo de holder (suporte da ferramenta) antes de fazer o pedido.

VFT-MACRO-E

PASTILHA DE PCD R 6mm 92-009-693


PASTILHA MCD R 6mm 92-009-718

- Baixo tempo de ajuste após troca de ferramenta devido a precisão de seu desenho e altura;
- Garante menor tempo de polimento e menor desgaste dos PADS;
- Melhor acabamento da superfície.

VFT-MICRO



PASTILHA DE PCD R 5mm 92-005-562



PASTILHA MCD R 2mm 92-006-714

- Baixo tempo de ajuste após troca de ferramenta devido a precisão de seu desenho e altura;
- Garante economia de tempo na troca de ferramentas.

PONTA DE GRAVAÇÃO

92-007-078

- Maior precisão nas gravações;
- Melhor acabamento;
- Compatível com VFT-micro / VFT-macro / VFT-macro E / VFT-orbit / VFT-orbit 2 / VFT-orbit 2 E.



POLIDOR

POLY PRO ALL FORMAT 92-005-541

- Formulado exclusivamente para utilização no polimento com PADs flexíveis
- Oferece os melhores resultados de polimento
- Maior estabilidade na densidade
- Excelente taxa de remoção de material em lentes orgânicas, incluindo materiais como o Policarbonato e Trivex

FLEX TOOL

TORO-FLEX



- PAD PREMIUM XL (Curva 1/1) 92-009-949
- PAD PREMIUM XL (Curva 3/3) 92-009-950
- PAD PREMIUM XL (Curva 5/5) 92-009-951
- PAD PREMIUM XL (Curva 7/7) 92-009-952
- PAD PREMIUM XL (Curva 9/9) 92-009-953
- PAD PREMIUM XL (Curva 11/11) 92-009-954
- PAD PREMIUM XL (Curva 13/13) 92-009-955

- Melhor custo por lente.
- Alta precisão e estabilidade para todos os tipos de superfície;
- Melhor acabamento e melhor taxa de remoção de material.



MULTI-FLEX

- PAD UNIVERSAL PREMIUM Ø56 RFID (cx c/ 2 peças) 92-011-818
- PAD EXTENDEND RANGE Ø47 RFID (cx c/ 2 peças) 92-011-819



- Alta precisão para todas as superfícies de lente
- Melhor custo benefício (maior tempo de vida útil da ferramenta)
- Curto tempo de polimento com acabamento de alta qualidade e taxa de remoção ideal
- Menor interação humana devido a baixa troca de PAD
- Realiza polimento em todos os formatos de lentes (tóricas, esféricas, freeform, côncavas e convexas)

CONTATO

Satisloh

Alameda Tocantins, 350
 Alphaville Industrial, Lojas 9 e 10
 CEP: 06455-020
 Barueri - SP - Brasil
 Telefone: +55 11 2930-8600
 Email: info.br@satisloh.com

www.satisloh.com.br

Vendas

Brasil Fone: +55 11 2930 8600
 www.satisloh.com.br

Serviços

+55 11 2930 8600 - (opção 2)
 service.latam@satisloh.com

Faça o seu pedido agora escaneando o QR code



satisloh[®]